



SBL-260-520-IE3-TYP2

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 60 Hz	4,80 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	62,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	260,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	300,000 m ³ /h
İnşaat	IE3:ABD/CAN
Onay	UL/CSA

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	512,00 mm
Genişlik B	473,00 mm
Yükseklik H	523,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Delik aralığı X1	310,0 mm

Tasarım verileri SBL-260-520-IE3-TYP2

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 60 Hz	4,80 kW
60 Hz'de Gerilim	YY230 / Y460 V $\pm$ %10
Ağırlık	62,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	260,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	300,000 m ³ /h
Nominal güç	4,80 W
İnşaat	IE3:ABD/CAN



Vakum blower

SBL-260-520-IE3-TYP2



Art.-Nr.: 11.02.05.10183



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/11.02.05.10183



WWW.SCHMALZ.COM/11.02.05.10183