

Art.-Nr.: 11.02.05.10183



SBL-260-520-IE3-TYP2

Données techniques

Attribut	Valeur
Puissance nominale à 60 Hz	4,80 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Poids propre	62,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	260,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	300,000 m ³ /h
Modèle	IE3:US/CAN
Approbation	UL/CSA

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	512,00 mm
Largeur B	473,00 mm
Hauteur H	523,00 mm
Diamètre intérieur d	12,00 mm
Espacement des trous X1	310,0 mm

Données de construction SBL-260-520-IE3-TYP2

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Type de protection IP	IP 55
Puissance nominale à 60 Hz	4,80 kW
Tension à 60 Hz	YY230 / Y460 V ± 10 %
Poids propre	62,000 kg
Capacité d'aspiration (50 Hz)	260,000 m ³ /h
Capacité d'aspiration (60 Hz)	300,000 m ³ /h
Puissance nominale	4,80 W
Modèle	IE3:US/CAN


WWW.SCHMALZ.COM/11.02.05.10183

Turbine

SBL-260-520-IE3-TYP2



Art.-Nr.: 11.02.05.10183



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/11.02.05.10183



WWW.SCHMALZ.COM/11.02.05.10183