

Art.-Nr.: 11.02.05.10183



SBL-260-520-IE3-TYP2

技術資料

属性	価値
定格電力 60Hz	4.80 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	62.000 kg
吸込量 (50Hz)	260.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	300.000 m³/h
構築	IE3:US/CAN
承認	UL/CSA

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	512.00 mm
幅B	473.00 mm
高さ H	523.00 mm
内径d	12.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	310.0 mm

デザインデータ SBL-260-520-IE3-TYP2



技術資料

属性	価値
保護タイプ IP	IP 55
定格電力 60Hz	4.80 kW
60Hzでの供給電圧	YY230 / Y460 V ±10 %
質量	62.000 kg
吸込量 (50Hz)	260.000 m³/h
吸込量 (60Hz)	300.000 m³/h
定格電力	4.80 W
構築	IE3:US/CAN

電気式真空ブロワ

SBL-260-520-IE3-TYP2



Art.-Nr.: 11.02.05.10183



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/11.02.05.10183



WWW.SCHMALZ.CO.JP/11.02.05.10183