



SBV-248-520-FU

Teknik veriler

Attribute	Value
Nominal güç 50 Hz	4,00 kW
Nominal güç 60 Hz	4,00 kW
50 Hz'de Gerilim	400 - 480 V AC3
60 Hz'de Gerilim	400 - 480 V AC3
Ağırlık	51,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	248,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	248,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	70,0 dB(A)
Vakum (50 Hz)	-520 mbar
Onay	UL/CSA

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	493,00 mm
Genişlik B	370,00 mm
Yükseklik H	456,00 mm
İç çap d	12,00 mm
Delik aralığı X1	290,0 mm

Tasarım verileri SBV-248-520-FU

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Koruma tipi IP	IP 55
Nominal güç 50 Hz	4,00 kW
Nominal güç 60 Hz	4,00 kW
50 Hz'de Gerilim	400 - 480 V AC3
60 Hz'de Gerilim	400 - 480 V AC3
Ağırlık	51,000 kg
Vakum debisi (50 Hz)	248,000 m ³ /h
Vakum debisi (60 Hz)	248,000 m ³ /h
50 Hz'de ses seviyesi	70,0 dB(A)
Nominal güç	4,00 W



Vakum blower

SBV-248-520-FU



Art.-Nr.: 11.02.05.10191



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/11.02.05.10191



Sipariş Verisi Aksesuarlar 11.02.05.10191

Typ	Ürün numarası
Frequency changer	22.07.01.00206



WWW.SCHMALZ.COM/11.02.05.10191