




SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	300,00
Connessione	G1/2"-IG



Dati di costruzione SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	76,00 mm
Altezza H1	26,50 mm
Altezza H	25,00 mm
d2	253,0 mm
Diametro interno d	34,00 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	13,5 mm
Filettatura G2	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	15,0 mm
Misura del foro d3	226,5 mm
Freccia elastica Z	6,0 mm
Diametro Ds	300,0 mm
Diametro Dmax(S)	320,0 mm

Art.-Nr.: 12.02.04.10433



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	12,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	3.810,00 N
Peso	2.300,00 g
Volume	491,000 cm ³
Misura	300,00
Forza di presa d2	3.010,00 N
Famiglia di prodotti	SPU



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/12.02.04.10433



Dati di ordinazione accessori 12.02.04.10433

Typ	Numero articolo
Rivestimenti di protezione	PC 300
	10.01.01.13091

