




SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	300,00
Bağlantı	G1/2"-F



Tasarım verileri SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	76,00 mm
Yükseklik H1	26,50 mm
Yükseklik H	25,00 mm
d2	253,0 mm
İç çap d	34,00 mm
Diş G1	G1/2"-F
Diş uzunluğu LG1	13,5 mm
Diş G2	G1/2"-F
Diş uzunluğu LG2	15,0 mm
Delik boyutu d3	226,5 mm
Yay stroku Z	6,0 mm
Çap Ds	300,0 mm
Çap Dmax(S)	320,0 mm

Vakum plakası (yuvarlak)

SPU 300 NBR-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 12.02.04.10433



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	12,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	3.810,00 N
Ağırlık	2.300,00 g
Cilt	491,000 cm ³
Boyut	300,00
Emme kuvveti d2	3.010,00 N
Ürün ailesi	SPU



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/12.02.04.10433



Sipariş Verisi Aksesuarlar 12.02.04.10433

Typ	Ürün numarası
Koruma Kapakları	PC 300
	10.01.01.13091



WWW.SCHMALZ.COM/12.02.04.10433