


Art.-Nr.: 12.02.04.10433



SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	300,00
Connexion	G1/2"-F



Données de construction SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	76,00 mm
Hauteur H1	26,50 mm
Hauteur H	25,00 mm
d2	253,0 mm
Diamètre intérieur d	34,00 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	13,5 mm
Filetage G2	G1/2"-F
Longueur du filetage LG2	15,0 mm
Taille du trou d3	226,5 mm
Allongement du ressort Z	6,0 mm
Diamètre Ds	300,0 mm
Diamètre Dmax(S)	320,0 mm



Art.-Nr.: 12.02.04.10433

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	12,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	3.810,00 N
Poids propre	2.300,00 g
Volume	491,000 cm ³
Taille	300,00
Force d'aspiration d2	3.010,00 N
Famille de produits	SPU

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/12.02.04.10433**Données de commande accessoires 12.02.04.10433**

Typ	Nombre d'article
Housses de protection	10.01.01.13091

