



PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	120,00

La ventouse PFYN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 120 mm montée). Contenu de la livraison :

- Ventouse de type PFG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG, insert de connexion SA-NIP

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	37,50 mm
Diamètre nominal dn	13,50 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	13,0 mm
Diamètre Ds	120,0 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG



Ventouse plate (ronde)

PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 12.02.07.06618



Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspiration (-600mbar)	540,00 N
Poids propre	352,00 g
Taille	120,00
Famille de produits	PFYN

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/12.02.07.06618



WWW.SCHMALZ.COM/12.02.07.06618