

Düz vantuz (yuvarlak)

## PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 12.02.07.06618



### Teknik veriler

| Attribute | Value  |
|-----------|--------|
| Boyut     | 120,00 |

PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG

Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).  
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- PFG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP

### Tasarım verileri

| Attribute        | Value    |
|------------------|----------|
| Yükseklik H      | 37,50 mm |
| Nominal çap dn   | 13,50 mm |
| Diş G1           | G1/2"-F  |
| Diş uzunluğu LG1 | 13,0 mm  |
| Çap Ds           | 120,0 mm |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/12.02.07.06618](http://WWW.SCHMALZ.COM/12.02.07.06618)

Düz vantuz (yuvarlak)

## PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 12.02.07.06618



### Teknik veriler

| Attribute               | Value    |
|-------------------------|----------|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 540,00 N |
| Ağırlık                 | 352,00 g |
| Boyut                   | 120,00   |
| Ürün ailesi             | PFYN     |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/12.02.07.06618](http://www.schmalz.com/12.02.07.06618)



[WWW.SCHMALZ.COM/12.02.07.06618](http://WWW.SCHMALZ.COM/12.02.07.06618)