



PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP

Dati tecnici

Attributo	Valore
Misura	120,00

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	37,50 mm
Diametro nominale dn	13,50 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	13,0 mm
Diametro Ds	120,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG



Ventosa piatta (tonda)

PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 12.02.07.06618



Dati tecnici

Attributo	Valore
Forza di presa (-600 mbar)	540,00 N
Peso	352,00 g
Misura	120,00
Famiglia di prodotti	PFYN

Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/12.02.07.06618



WWW.SCHMALZ.COM/12.02.07.06618