

Ventouse plate (ronde)

SPU 125 NBR-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 12.02.11.00092



Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	125,00
Connexion	G1/2"-F

SPU 125 NBR-55 G1/2-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	22,00 mm
Hauteur H1	26,00 mm
Hauteur H	25,00 mm
d2	83,0 mm
Diamètre intérieur d	22,00 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	13,0 mm
Filetage G2	G1/4"-F
Longueur du filetage LG2	14,0 mm
Diamètre Ds	125,0 mm

Données de construction SPU 125 NBR-55 G1/2-IG



Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspiration (-600mbar)	660,00 N
Poids propre	200,00 g
Taille	125,00
Famille de produits	SPU



WWW.SCHMALZ.COM/12.02.11.00092

Ventouse plate (ronde)

SPU 125 NBR-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 12.02.11.00092



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/12.02.11.00092



Données de commande accessoires 12.02.11.00092

Typ		Nombre d'article
Housses de protection	PC 125	10.01.01.13086



Données de commande pièce de rechange 12.02.11.00092

Typ		Nombre d'article
Bague d'étanch. p. vent. plate SPU	DR-SPU 125 NBR-55	10.01.01.01099



WWW.SCHMALZ.COM/12.02.11.00092