

Ventouse plate (ronde)

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 12.02.11.00094



SPU 160 NBR-55 G1/2-IG

Données techniques

| | |
|-----------|---------|
| Taille | 160,00 |
| Connexion | G1/2"-F |

Données de construction

| | |
|--------------------------|----------|
| Longueur L2 | 36,50 mm |
| Hauteur H1 | 26,50 mm |
| Hauteur H | 25,00 mm |
| d2 | 113,0 mm |
| Diamètre intérieur d | 34,00 mm |
| Filetage G1 | G1/2"-F |
| Longueur du filetage LG1 | 13,5 mm |
| Filetage G2 | G1/4"-F |
| Longueur du filetage LG2 | 15,0 mm |
| Diamètre Ds | 160,0 mm |

Données de construction SPU 160 NBR-55 G1/2-IG



Données techniques

| | |
|-------------------------------|------------|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 1.090,00 N |
| Poids propre | 400,00 g |
| Taille | 160,00 |
| Famille de produits | SPU |



WWW.SCHMALZ.COM/12.02.11.00094

Ventouse plate (ronde)

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 12.02.11.00094



Données de commande accessoires 12.02.11.00094

| Typ | | Nombre d'article |
|-----------------------|--------|------------------|
| Housses de protection | PC 150 | 10.01.01.13087 |



Données de commande pièce de rechange 12.02.11.00094

| Typ | | Nombre d'article |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Bague d'étanch. p. vent. plate SPU | DR-SPU 160 NBR-55 | 10.01.01.01111 |



WWW.SCHMALZ.COM/12.02.11.00094