

Piastra di aspirazione (tonda)

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 12.02.11.00094



SPU 160 NBR-55 G1/2-IG

Dati tecnici

Misura	160,00
Connessione	G1/2"-IG

Dati di costruzione

Lunghezza L2	36,50 mm
Altezza H1	26,50 mm
Altezza H	25,00 mm
d2	113,0 mm
Diametro interno d	34,00 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	13,5 mm
Filettatura G2	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	15,0 mm
Diametro Ds	160,0 mm

Dati di costruzione SPU 160 NBR-55 G1/2-IG



Dati tecnici

Forza di presa (-600 mbar)	1.090,00 N
Peso	400,00 g
Misura	160,00
Famiglia di prodotti	SPU



WWW.SCHMALZ.COM/12.02.11.00094

Piastra di aspirazione (tonda)

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG



Art.-Nr.: 12.02.11.00094



Dati di ordinazione accessori 12.02.11.00094

Typ		Numero articolo
Rivestimenti di protezione	PC 150	10.01.01.13087



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 12.02.11.00094

Typ		Numero articolo
Anello tenuta piastra aspiraz. SPU	DR-SPU 160 NBR-55	10.01.01.01111



WWW.SCHMALZ.COM/12.02.11.00094