

Ventouse plate (ronde)

SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B

Art.-Nr.: 12.02.11.00112



SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B

Données techniques

Attribut	Valeur
Taille	250,00
Connexion	G1/2"-F

Données de construction SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	76,00 mm
Hauteur H1	30,00 mm
Hauteur H	29,00 mm
d2	203,0 mm
Diamètre intérieur d	34,00 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	13,5 mm
Filetage G2	G1/2"-F
Longueur du filetage LG2	15,0 mm
Diamètre Ds	250,0 mm



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	1.330,00 g
Taille	250,00
Famille de produits	SPU



WWW.SCHMALZ.COM/12.02.11.00112

1

Ventouse plate (ronde)

SPU 250 NBR-55 G1/2-IG B



Art.-Nr.: 12.02.11.00112



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/12.02.11.00112



Données de commande accessoires 12.02.11.00112

Typ	Nombre d'article
Housses de protection	10.01.01.13090



Données de commande pièce de rechange 12.02.11.00112

Typ	Nombre d'article
Bague d'étanch. p. vent. plate SPU	10.01.01.10579



WWW.SCHMALZ.COM/12.02.11.00112

2