

Ventouse plate (ronde)

SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B



Art.-Nr.: 12.02.11.00126



Données techniques

Taille	360,00
Connexion	G1/2"-F

SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B

Données de construction

Longueur L2	86,00 mm
Hauteur H1	35,50 mm
Hauteur H	35,00 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	17,0 mm
Filetage G2	G1/2"-F
Longueur du filetage LG2	17,0 mm
Diamètre Ds	360,0 mm

Données de construction SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B



Données techniques

Force d'aspiration (-600mbar)	5.500,00 N
Poids propre	3.660,00 g
Taille	360,00
Famille de produits	SPU



WWW.SCHMALZ.COM/12.02.11.00126

1

Ventouse plate (ronde)

SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B



Art.-Nr.: 12.02.11.00126



Données de commande accessoires 12.02.11.00126

Typ		Nombre d'article
Housses de protection	PC 350	10.01.01.13092



Données de commande pièce de rechange 12.02.11.00126

Typ		Nombre d'article
Bague d'étanch. p. vent. plate SPU	DR-SPU 360 NBR-55 B	10.01.01.10584



WWW.SCHMALZ.COM/12.02.11.00126