




MO-PROF 80x40 2TN AL-1

MO-PROF montaj profili istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: sızdırmazlık plakası, sızdırmazlık çerçevesi, kesit konektörü, montaj braket, kayar blok, delme aparatı, kendinden kesmeli mercer başlı vidalar



Tasarım verileri MO-PROF 80x40 2TN AL-1

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Al Mg Si 0,5 F22
Uzunluk (maks.)	6.000,00 mm
Genişlik B	80,00 mm
Yükseklik H	40,00 mm
Form	2 T yuvası ile

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk (maks.)	6.000,00 mm
Genişlik B1	24,00 mm
Genişlik B2	14,30 mm
Genişlik B	80,00 mm
Yükseklik H1	20,50 mm
Yükseklik H2	10,00 mm
Yükseklik H	40,00 mm
İç çap d	4,60 mm
Duvar kalınlığı s	4,00 mm
Genişlik B3	5,20 mm

Not: Kesim için ek maliyetler

Art.-Nr.: 26.07.01.00021

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Alan momenti Ix	28,1 cm ⁴
Alanın momenti Iy	77,2 cm ⁴
Alan	12,1 cm ²
Direnç momenti Wx	14,0 cm ³
Direnç momenti Wy	19,3 cm ³
Kütle	3,3 kg/m
Malzeme	Al Mg Si 0,5 F22
Sapma maks.	0,8 mm/m
Ürün ailesi	MO-PROF

Note: There are additional costs for cutting!

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/26.07.01.00021**Sipariş Verisi Aksesuarlar 26.07.01.00021**

Typ	Ürün numarası
Montaj braketi	BEF-WIN 40x40x40 5 MO-PROF 25.09.06.00007
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 80x40 PPTA MO-PROF 10.07.08.00132
Kayar blok	NUT-STEI 10x20 M6-IG 25.09.06.00002
Kayar blok	NUT-STEI 10x20 M8-IG 25.09.06.00003
Kayar blok	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10 25.09.06.00012
Kendinden kesmeli mercek kafası vidası	SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25 20.10.03.00008
Bölüm konnektörü	VBR-PR 150x3 E-FL 25.09.06.00006
Bölüm konnektörü	VBR-PR 185x185x3 K-FL 25.09.06.00005
Sızdırmazlık plakası	VRS-PL-80x40 G1/2-IG MO-PROF 25.09.06.00010
Sızdırmazlık plakası	VRS-PL-80x40 MO-PROF 25.09.06.00001

WWW.SCHMALZ.COM/26.07.01.00021