安装截面

MO-PROF 40 3TN AL-1

Art.-Nr.: 26.07.01.00022




MO-PROF 40 3TN AL-1

端拾器型材MO-PROF可按您所需长度供货.

可选配件: 密封板, 密封框, 连接件, 安装支架, 滑块, 螺钉, 螺丝

技术的数据

属性	价值
材料	Al Mg Si 0.5 F22
长度（max.）	6,000.00 mm
宽度 B	40.00 mm
形式	带 3 个 T 形插槽



设计参数 MO-PROF 40 3TN AL-1

设计参数

属性	价值
长度（max.）	6,000.00 mm
宽度 B1	20.00 mm
宽度 B	40.00 mm
高度 H1	20.50 mm
高度 H2	10.00 mm
内径 d	4.60 mm
宽度 B3	5.20 mm

注：按尺寸裁剪会产生额外费用!

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

安装截面

MO-PROF 40 3TN AL-1

Art.-Nr.: 26.07.01.00022

技术的数据

属性	价值
区域矩 Ix	12.7 cm4
区域矩 Iy	10.4 cm4
区域	6.5 cm^2
阻力矩 Wx	5.5 cm3
阻力矩 Wy	5.2 cm3
质量	1.8 kg/m
材料	Al Mg Si 0.5 F22
最大挠度	0.8 mm/m
产品系列	MO-PROF

注：按尺寸裁剪会产生额外费用!

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/26.07.01.00022**

订单数据 附件 26.07.01.00022

Typ		针数
安装支架	BEF-WIN 40x40x40 5 MO-PROF	25.09.06.00007
密封框架	DI-RA 40 PPTA MO-PROF	10.07.08.00131
滑块	NUT-STEI 10x20 M6-IG	25.09.06.00002
滑块	NUT-STEI 10x20 M8-IG	25.09.06.00003
滑块	NUT-STEI 20x20 M8-IG 10	25.09.06.00012
自切透镜头螺钉（F.铝	SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25	20.10.03.00008
截面连接器	VBR-PR 150x3 E-FL	25.09.06.00006
截面连接器	VBR-PR 185x185x3 K-FL	25.09.06.00005
截面连接器	VBR-PR 40x55x55 E-V	10.08.03.00099
密封板	VRS-PL-40 G1/2-IG MO-PROF	25.09.06.00009
密封板	VRS-PL-40 MO-PROF	25.09.06.00026
密封板	VRS-PL-40 MO-PROF	25.09.06.00008

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn