




MO-PROF 40 1TN AL-1

MO-PROF montaj profili istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: sızdırmazlık plakası, sızdırmazlık çerçevesi, kesit konektörü, montaj braket, kayar blok, delme aparatı, kendinden kesmeli mercer başlı vidalar



Tasarım verileri MO-PROF 40 1TN AL-1

**Teknik veriler**

| Attribute       | Value            |
|-----------------|------------------|
| Malzeme         | Al Mg Si 0,5 F22 |
| Uzunluk (maks.) | 6.000,00 mm      |
| Genişlik B      | 40,00 mm         |
| Form            | 1 T yuvası ile   |

**Tasarım verileri**

| Attribute       | Value       |
|-----------------|-------------|
| Uzunluk (maks.) | 6.000,00 mm |
| Genişlik B1     | 20,00 mm    |
| Genişlik B      | 40,00 mm    |
| Yükseklik H1    | 20,50 mm    |
| Yükseklik H2    | 10,00 mm    |
| İç çap d        | 4,60 mm     |
| Genişlik B3     | 5,20 mm     |

Not: Kesim için ek maliyetler

Art.-Nr.: 26.07.01.00023

**Teknik veriler**

| Attribute                     | Value                |
|-------------------------------|----------------------|
| Alan momenti I <sub>x</sub>   | 13,7 cm <sup>4</sup> |
| Alanın momenti I <sub>y</sub> | 17,0 cm <sup>4</sup> |
| Alan                          | 9,1 cm <sup>2</sup>  |
| Direnç momenti W <sub>x</sub> | 6,9 cm <sup>3</sup>  |
| Direnç momenti W <sub>y</sub> | 9,6 cm <sup>3</sup>  |
| Kütle                         | 2,5 kg/m             |
| Malzeme                       | Al Mg Si 0,5 F22     |
| Sapma maks.                   | 0,8 mm/m             |
| Ürün ailesi                   | MO-PROF              |

Note: There are additional costs for cutting!

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/26.07.01.00023](http://www.schmalz.com/26.07.01.00023)**Sipariş Verisi Aksesuarlar 26.07.01.00023**

| Typ                                    |                             | Ürün numarası  |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Montaj braket                          | BEF-WIN 40x40x40 5 MO-PROF  | 25.09.06.00007 |
| Delme şablonu                          | BOHR-SCHAB MO-PROF 50x50-1N | 10.08.03.00100 |
| Sızdırmazlık çerçevesi                 | DI-RA 40 PPTA MO-PROF       | 10.07.08.00131 |
| Kayar blok                             | NUT-STEI 10x20 M6-IG        | 25.09.06.00002 |
| Kayar blok                             | NUT-STEI 10x20 M8-IG        | 25.09.06.00003 |
| Kayar blok                             | NUT-STEI 20x20 M8-IG 10     | 25.09.06.00012 |
| Kendinden kesmeli mercek kafası vidası | SCHR WN1552 5x20 ST VZ T25  | 20.10.03.00008 |
| Bölüm konnektörü                       | VBR-PR 150x3 E-FL           | 25.09.06.00006 |
| Bölüm konnektörü                       | VBR-PR 185x185x3 K-FL       | 25.09.06.00005 |
| Bölüm konnektörü                       | VBR-PR 40x55x55 E-V         | 10.08.03.00099 |
| Sızdırmazlık plakası                   | VRS-PL-40 G1/2-IG MO-PROF   | 25.09.06.00009 |
| Sızdırmazlık plakası                   | VRS-PL-40 MO-PROF           | 25.09.06.00008 |
| Sızdırmazlık plakası                   | VRS-PL-40 MO-PROF           | 25.09.06.00026 |

[WWW.SCHMALZ.COM/26.07.01.00023](http://WWW.SCHMALZ.COM/26.07.01.00023)