

Труба (поперечная балка)

SXT-RT 25x3012 AL



Art.-Nr.: 26.07.01.00444




Технические данные

Attribute	Value
Материал	алюминий
Длина L	3012.00 mm
Наружный диаметр D	25.00 mm

SXT-RT 25x3012 AL

Трубы SXT-RT поставляются требуемой длины.



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	3012.00 mm
Наружный диаметр D	25.00 mm
Внутренний диаметр d	15.00 mm

Конструктивные данные SXT-RT 25x3012 AL



WWW.SCHMALZ.COM/26.07.01.00444

Art.-Nr.: 26.07.01.00444




Технические данные

Attribute	Value
Вес	2700.0 g
Материал	алюминий
Вес / метр	0.900 kg/m
Семейство продуктов	SXT



Рабочие характеристики



Трубы для прогиба 25 x 5 мм



Трубы для прогиба 25 x 5 мм

	0	200	400	600	800	1000
1 kg	0.00	0.02	0.18	0.61	1.45	2.84
2 kg	0.00	0.05	0.36	1.23	2.91	5.68
5 kg	0.00	0.11	0.91	3.07	7.27	14.20
10 kg	0.00	0.23	1.82	6.14	14.55	28.41



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/26.07.01.00444WWW.SCHMALZ.COM/26.07.01.00444