


Art.-Nr.: 26.07.01.00498



MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

Технические данные

Attribute	Value
Длина L	3000.00 mm
Ширина B	25.00 mm
Высота H	30.00 mm
Форма	с 1 Т-образным пазом



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	3000.00 mm
Ширина B	25.00 mm
Высота H	30.00 mm
Внутренний диаметр d	3.50 mm

Конструктивные данные MO-PROF 25x30x3000 1TN AL



Технические данные

Attribute	Value
Вес	2236.7 g
Материал	алюминий
Форма	с 1 Т-образным пазом



Art.-Nr.: 26.07.01.00498

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/26.07.01.00498**Заказать аксессуары для данных 26.07.01.00498**

Тип		Номер товара
Инструмент для снятия заусенцев на трубах	ROHR-ENTGR VEE	10.01.36.00043
Tubing deburrer	ROHR-ENTGR PXT	10.01.49.00079
Профильная оснастка для держателей	HP-HT 2M8 56 HT-A3	10.07.06.00733
Профиль держателя для датчика	HP-SE-U 1M6 12/18	10.07.06.00719
Профиль держателя пружинный плунжер	HP-FST 2M6 35 M18x1.5	10.07.06.00722
Профиль держателя пружинный плунжер	HP-FST 2M6 35 M20x1.5	10.07.06.00723
Профиль держателя на присоске	HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG	10.07.06.00712
Профиль держателя на присоске	HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG	10.07.06.00715
Профиль держателя на присоске	HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG	10.07.06.00716
Профиль держателя на присоске	HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG	10.07.06.00717

