




MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

Teknik veriler

Attribute	Value
Uzunluk L	3000.00 mm
Geniřlik B	25.00 mm
Yükseklik H	30.00 mm
Form	1 T yuvası ile

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	3000.00 mm
Geniřlik B	25.00 mm
Yükseklik H	30.00 mm
İç çap d	3.50 mm

Tasarım verileri MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	2236.7 g
Malzeme	Alüminyum
Form	1 T yuvası ile



Art.-Nr.: 26.07.01.00498

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/26.07.01.00498**Veri aksesuarları sipariş edin 26.07.01.00498**

Typ		Ürün numarası
Boru çapak temizleyici	ROHR-ENTGR VEE	10.01.36.00043
Tubing deburrer	ROHR-ENTGR PXT	10.01.49.00079
Tutucu profil takımları	HP-HT 2M8 56 HT-A3	10.07.06.00733
Sensör için tutucu profili	HP-SE-U 1M6 12/18	10.07.06.00719
Tutucu profil yaylı piston	HP-FST 2M6 35 M18x1.5	10.07.06.00722
Tutucu profil yaylı piston	HP-FST 2M6 35 M20x1.5	10.07.06.00723
Tutucu profil vantuz	HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG	10.07.06.00712
Tutucu profil vantuz	HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG	10.07.06.00715
Tutucu profil vantuz	HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG	10.07.06.00716
Tutucu profil vantuz	HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG	10.07.06.00717

