


Art.-Nr.: 26.07.01.00498



MO-PROF 25x30x3000 1TN AL

## Dati tecnici

Attributo	Valore
Lunghezza L	3.000,00 mm
Larghezza B	25,00 mm
Altezza H	30,00 mm
Forma	con 1 barra scanalata a T



## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	3.000,00 mm
Larghezza B	25,00 mm
Altezza H	30,00 mm
Diametro interno d	3,50 mm

Dati di costruzione MO-PROF 25x30x3000 1TN AL



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	2.236,7 g
Materiale	Alluminio
Forma	con 1 barra scanalata a T



Art.-Nr.: 26.07.01.00498



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/26.07.01.00498](http://www.schmalz.com/26.07.01.00498)



## Ordinare gli accessori dati 26.07.01.00498

Typ		codice articolo
Deburrer della tubazione	ROHR-ENTGR VEE	10.01.36.00043
Deburrer della tubazione	ROHR-ENTGR PXT	10.01.49.00079
Utensili per profili di supporto	HP-HT 2M8 56 HT-A3	10.07.06.00733
Profilo del supporto per il sensore	HP-SE-U 1M6 12/18	10.07.06.00719
Profilo di supporto pistone a molla	HP-FST 2M6 35 M18x1.5	10.07.06.00722
Profilo di supporto pistone a molla	HP-FST 2M6 35 M20x1.5	10.07.06.00723
Profilo di supporto a ventosa	HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG	10.07.06.00712
Profilo di supporto a ventosa	HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG	10.07.06.00715
Profilo di supporto a ventosa	HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG	10.07.06.00716
Profilo di supporto a ventosa	HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG	10.07.06.00717

