

Schmalz – das Unternehmen	Vakuum-Sauggreifer	Spezialgreifer		Saugvermögen [l/min]						Düsengröße [mm]					Technische Daten			
				1 – 10	11 – 100	101 – 500	501 – 1.000	1.001 – 5.000	5.001 – 10.000	0 – 0,5	0,5 – 1	1 – 2	2 – 3	3 – 4	Max. Vakuum [%]	Betriebsdruck [bar]	Betriebstemperatur [°C]	Gewicht [g]
Greifsysteme	Ejektormodule																	
	SEP			13 – 309						0,3 – 1,6				60/91	3 – 5	0 – 60	0,8 – 22,8	
	Grundejektoren																	
Aufspannsysteme	SEG			7 – 370						0,5 – 3				55/85	3 – 6	-10 – 80	10 – 404	
	SBP			8 – 215						0,5 – 2,5				85	3 – 6	0 – 60	7,5 – 50	
	SBP-C			8 – 215						0,5 – 2,5				85	3 – 6	0 – 60	87 – 143	
Befestigungselemente	SBP-HV/HF			13 – 309						0,3 – 1,6				60/91	3 – 5	0 – 60	29 – 295	
	SBPL				290 – 1.140						1,3 – 1,5 ¹⁾			60/91	3 – 5	0 – 60	750 – 1.500	
	Inline-Ejektoren																	
Vakuum-Erzeuger	SLP			8 – 16						0,5 – 0,7				85	3 – 6	0 – 60	5	
	VR			7 – 21						0,5 – 0,9				87/90	3 – 6	0 – 60	15	
	Dezentrale Ejektoren																	
Ventiltechnik	SEAC			35						1,0				85	3 – 6	0 – 50	62 – 157	
	SEAC RP			35						1,0				85	3 – 6	0 – 50	180	
	SEAC ECO			35						1,0				85	4 – 6	0 – 60	95	
Schalter und Überwachung	Kompaktejektoren																	
	SCPM			6 – 23						0,5 – 1,0				85	3 – 6	0 – 45	80	
	SCPS			16 – 67						0,7 – 1,5				85	2 – 6	0 – 50	195	
Filter und Verbindungen	SCPSi			16 – 67						0,7 – 1,5				85	2 – 6	0 – 50	165	
	SCPSb			16 – 67						0,7 – 1,5				85	2 – 6	0 – 50	195	
	SCPi/SMPi			75 – 195						1,5 – 2,5				85	4 – 7	0 – 50	560	
Services	SXPi/SXMPi			185 – 220						2,5 – 3,0				85	4 – 7	0 – 50	770 – 910	
	SEM-C					338 – 673				1,3 ²⁾				81 – 87	4 – 6	0 – 50	1.600 – 2.200	
	Elektrische Vakuum-Erzeugung																	
Kontakt	ECBPi			12										75	–	5 – 45	775	
	EVE-TR			215 – 8.640										92	–	0 – 45	2,4 – 250 (kg)	
	EVE-OG			166 – 4.250										98	–	-20 – 210	19 – 195 (kg)	
Glossar	SGBL-DG			1.300 – 9.000										11 – 46	–	0 – 40	11 – 1.125 (kg)	
	SB			1.250 – 20.000										11 – 41	–	0 – 40	13 – 125 (kg)	

¹⁾SBPL-Ejektor kann modular bis auf 6 Düsen aufgerüstet werden
²⁾SEM-C-Ejektor kann modular bis auf 4 Düsen aufgerüstet werden

Vakuum-
Sauggreifer

Spezial-
greiferGreif-
systeme

Aufspannsysteme

festigungs-
elementevakuum-
zeugerntiltechniker und
vachung

Sch
Üb
ngen

Filter u
Verbin

Services

Kontakt

GlossarProdukt-
index

☒ Standard
 ☒ Für ausgewählte Artikel
 ☐ Funktion nicht verfügbar