




PFG 15 FPM-65 N005

## Технические данные

| Attribute                     | Value          |
|-------------------------------|----------------|
| Материал присоски             | Фторкаучук FPM |
| Твердость материала [Shore A] | 65.0 Shore A   |
| размер                        | 15.00          |
| Свойство материала            | немаркий       |



Конструктивные данные PFG 15 FPM-65 N005

## Конструктивные данные

| Attribute             | Value   |
|-----------------------|---------|
| Высота H2             | 2.60 mm |
| Высота H              | 8.00 mm |
| Диаметр головки Dk    | 12.2 mm |
| Внутренний диаметр d1 | 7.8 mm  |
| Внутренний диаметр d  | 4.50 mm |
| Ход пружины Z         | 1.9 mm  |
| Диаметр Ds            | 15.0 mm |
| Диаметр Dmax(S)       | 17.5 mm |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00071



## Технические данные

| Attribute                        | Value                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Семейство ниппелей               | N 005                 |
| Материал присоски                | Фторкаучук FPM        |
| Твердость материала [Shore A]    | 65.0 Shore A          |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 12.5 mm               |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 9.00 N                |
| Вес                              | 1.1 g                 |
| Объем                            | 0.432 cm <sup>3</sup> |
| размер                           | 15.00                 |
| Семейство продуктов              | PFG                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.00071](http://www.schmalz.com/10.01.01.00071)

Заказать аксессуары для данных **10.01.01.00071**

| Тип                                           |                           | Artikelnummer  |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N005 G1/8-AG DN200 | 10.01.01.03529 |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N005 G1/8-IG DN200 | 10.01.01.03521 |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00071](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00071)