

Art.-Nr.: 10.01.01.00187



PFYN 35 FPM-65 G1/8-AG


Присоска PFYN (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде (диаметром 120 мм и более – в сборе). Поставка состоит из:

- Присоска типа PFG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска PFG, соединительный ниппель SA-NIP

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Фторкаучук FPM
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	35,00
Вакуумное соединение	G1/8"-M
Материал ниппеля	алюминий
Свойство материала	немаркий



Конструктивные данные PFYN 35 FPM-65 G1/8-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	19,00 mm
Номинальный диаметр dn	2,40 mm
Резьба G1	G1/8"-M
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	3,0 mm
Диаметр Ds	35,0 mm
Диаметр Dmax(S)	38,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00187



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Фторкаучук FPM
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Всасывающая сила (-600 мбар)	44,00 N
Вес	13,3 g
размер	35,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	PFYN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00187



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.00187

Тип	Количество предметов
Чехол присоски SU 30	10.01.01.12889



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.00187

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски SA-NIP N007 G1/8-AG DN240	10.01.01.03531



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.00187

Тип	Количество предметов
Плоская присоска (круглая) PFG 35 FPM-65 N007	10.01.01.00075

