


Art.-Nr.: 10.01.01.00342



PFYN 200 SI-55 G1/2-IG


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	200,00
Вакуумное соединение	G1/2"-F
Материал ниппеля	алюминий

Присоска PFYN (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде (диаметром 120 мм и более – в сборе). Поставка состоит из:

- Присоска типа PFG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска PFG, соединительный ниппель SA-NIP



Конструктивные данные PFYN 200 SI-55 G1/2-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	50,50 mm
Номинальный диаметр dn	13,50 mm
Резьба G1	G1/2"-F
Длина резьбы LG1	13,0 mm
Ход пружины Z	13,0 mm
Диаметр Ds	193,0 mm
Диаметр Dmax(S)	222,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00342



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	400,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	1.498,00 N
Вес	784,6 g
Объем	427,000 cm ³
размер	200,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	PFYN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00342



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.00342

Тип	Количество предметов
Чехол присоски SU 210	10.01.01.12439



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.00342

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель присоски (уст.) SA-NIP N010 G1/2-IG	10.01.01.00796



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.00342

Тип	Количество предметов
Плоская присоска (круглая) PFG 200 SI-55 N010	10.01.01.00336

