




PFG 15 VU1-72 N005

#### Teknik veriler

| Attribute                  | Value         |
|----------------------------|---------------|
| Vantuz malzemesi           | Vulkollan VU1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72,0 Shore A  |
| Boyut                      | 15,00         |



Tasarım verileri PFG 15 VU1-72 N005

#### Tasarım verileri

| Attribute    | Value   |
|--------------|---------|
| Yükseklik H2 | 2,50 mm |
| Yükseklik H  | 9,50 mm |
| Kafa çapı Dk | 11,5 mm |
| İç çap d1    | 8,5 mm  |
| İç çap d     | 4,50 mm |
| Yay stroku Z | 1,5 mm  |
| Çap Ds       | 14,5 mm |
| Yükseklik H3 | 4,50 mm |
| Çap Dmax(S)  | 17,0 mm |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Düz vantuz (yuvarlak)

## PFG 15 VU1-72 N005



Art.-Nr.: 10.01.01.00555



### Teknik veriler

| Attribute                          | Value                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vantuz malzemesi                   | Vulkollan VU1         |
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 72,0 Shore A          |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 12,5 mm               |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 8,50 N                |
| Ağırlık                            | 0,70 g                |
| Cilt                               | 0,472 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 15,00                 |
| Körük Sayısı                       | 0,0                   |
| Ürün ailesi                        | PFG                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.00555](http://www.schmalz.com/10.01.01.00555)



### Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.00555

| Typ                   | Ürün numarası             |
|-----------------------|---------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N005 G1/8-AG DN200 |
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N005 G1/8-IG DN200 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00555](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00555)