


Art.-Nr.: 10.01.01.01188



SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	210,00
Соединение	G1/2-IG

Вакуумная плита SPC (уплотнительное кольцо + опорная пластина) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Внешнее и внутреннее уплотнительное кольцо типа DR-SPC – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Алюминиевая опорная пластина – поставляется с различной резьбой
- Опциональное дополнение ассортимента продукции – сенсорный клапан

Доступные запасные части: уплотнительное кольцо DR-SPC, сенсорный клапан



Конструктивные данные SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L2	36,50 mm
Высота H1	62,00 mm
Высота H	23,00 mm
d2	163,0 mm
Внутренний диаметр d	34,00 mm
Резьба G1	G1/2"-F
Длина резьбы LG1	13,5 mm
Резьба G2	G1/4"-M
Длина резьбы LG2	18,0 mm
Длина резьбы LG3	9,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.01188



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	1.760,00 N
Вес	920,0 g
Объем	193,272 cm ³
размер	210,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SPC

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.01188



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.01188

Тип	Количество предметов
Защитный слой	PC 200 10.01.01.13089
Сенсорный клапан	TV G1/4-AG 13 10.05.10.00061



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.01188

Тип	Количество предметов
Уплотнительное кольцо для вакуумной плиты SPC	DR-SPC 33 HNBR-65 10.01.01.11371



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.01188

Тип	Количество предметов
Уплотнительное кольцо для вакуумной плиты SPC	DR-SPC 210 NBR-55 10.01.01.01191

