

Art.-Nr.: 10.01.01.01134



SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

## 技術資料


| 属性           | 価値           |
|--------------|--------------|
| 真空パッドの材質     | ニトリルゴム NBR   |
| 材質の硬度 [ショアA] | 55.0 Shore A |
| サイズ          | 300.00       |
| 接続           | G1/2-F       |

フラット真空パッド SPU: パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 交換用真空パッド DR-SPU: ゴム部品、様々なサイズをラインアップ
- 金属製サポートプレート (接続用メネジ付き)
- 真空パッド仕様: タッチバルブ付きタイプ、傾斜付きシールリップタイプ、二枚取り防止用インサート付きタイプ

スペアパーツ: 交換用ゴム DR-SPU、タッチバルブ TV

## デザインデータ



デザインデータ SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

| 属性                    | 価値       |
|-----------------------|----------|
| グリッパーの長さ L2           | 76.00 mm |
| 高さ H1                 | 26.50 mm |
| 高さ H                  | 25.00 mm |
| d2                    | 253.0 mm |
| 内径d                   | 34.00 mm |
| スレッドG1                | G1/2"-F  |
| グリッパーの長さ LG1          | 13.5 mm  |
| スレッドG2                | G1/2-F   |
| グリッパーの長さ LG2          | 15.0 mm  |
| エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3 | 226.5 mm |

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.01.01134



## 技術資料

| 属性             | 値                       |
|----------------|-------------------------|
| 真空パッドの材質       | ニトリルゴム NBR              |
| 材質の硬度 [ショアA]   | 55.0 Shore A            |
| ホース径 (推奨) d    | 12.0 mm                 |
| 最小ワーク半径 (凸部)   | 3500.0 mm               |
| 吸着力 (-600mbar) | 3810.00 N               |
| 質量             | 2200.0 g                |
| ボリューム          | 491.000 cm <sup>3</sup> |
| サイズ            | 300.00                  |
| 吸着力 d2         | 3010.00 N               |
| 折りたたみ式本数       | 0.0                     |
| 製品ファミリー        | SPU                     |

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.01134](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.01134)



## データアクセサリを注文する 10.01.01.01134

| Typ       | Artikelnummer            |
|-----------|--------------------------|
| 真空パッド用カバー | SU 300<br>10.01.01.12843 |



## 摩耗部品の注文データ 10.01.01.01134

| Typ       | Artikelnummer                       |
|-----------|-------------------------------------|
| SPU用交換用ゴム | DR-SPU 300 NBR-55<br>10.01.01.01131 |

