

Placa de ventosas (redonda)

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG AE

Art.-Nr.: 10.01.01.01155




SPU 160 NBR-55 G1/2-IG AE

La placa de ventosa SPU (junta anular + placa soporte) se suministra montada. El producto se compone de:

- Junta anular del tipo DR-SPU – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Placa soporte de aluminio con diversas roscas
- Complementos del producto opcionales: válvula palpadora, dispositivo de arranque, labio sellador pronunciado

Repuestos disponibles: junta anular DR-SPU, válvula palpadora



Datos de diseño SPU 160 NBR-55 G1/2-IG AE

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	160,00
Conexión	G1/2"-HE

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	36,50 mm
Altura H1	26,00 mm
Altura H	24,50 mm
d2	113,0 mm
Diámetro interior d	34,00 mm
Rosca G1	G1/2"-HE
Longitud de rosca LG1	13,5 mm
Rosca G2	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG2	15,0 mm
Tamaño del orificio d3	88,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01155

Placa de ventosas (redonda)

SPU 160 NBR-55 G1/2-IG AE



Art.-Nr.: 10.01.01.01155



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	12,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1.090,00 N
Peso	440,00 g
Volumen	151,000 cm ³
Tamaño	160,00
Fuerza de aspiración d2	600,00 N
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SPU

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.01155



Datos de pedido accesorios 10.01.01.01155

Typ	Número de artículo
Funda para ventosa	10.01.01.12438



Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.01.01155

Typ	Número de artículo
Junta anular p. placa ventosa SPU	10.01.01.01111



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.01155

2