


Art.-Nr.: 10.01.01.03520



SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Diametro nominale	2,00 mm
Lunghezza L1	20,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza di montaggio	16,00 mm



Dati di costruzione SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	20,00 mm
Lunghezza L2	2,00 mm
Lunghezza L	16,00 mm
Diametro esterno D2	4,0 mm
Diametro esterno D	6,00 mm
Diametro nominale dn	2,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	9,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Lunghezza L3	2,00 mm

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 004
Peso	5,2 g
Materiale	Alluminio



Art.-Nr.: 10.01.01.03520

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.03520**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.03520**

Typ		codice articolo
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 10 HT1-60 N004	10.01.01.11161
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 10 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10066
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 10 NBR-55 N004	10.01.01.00010
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 10 PU-55 N004	10.01.01.00050
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 10 SI-CO-55 N004	10.01.01.00701
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 10 SI-55 N004	10.01.01.00030
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 5 FPM-65 N004	10.01.01.00067
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 5 HT1-60 N004	10.01.01.11158
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 5 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10064
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 5 NBR-55 N004	10.01.01.00007
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 5 SI-CO-55 N004	10.01.01.10051
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 5 SI-55 N004	10.01.01.00027
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 6 FPM-65 N004	10.01.01.00068
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 6 HT1-60 N004	10.01.01.11159
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 6 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10065
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 6 NBR-55 N004	10.01.01.00008
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 6 SI-CO-55 N004	10.01.01.00626
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 6 SI-55 N004	10.01.01.00028
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 8 FPM-65 N004	10.01.01.00069
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 8 HT1-60 N004	10.01.01.11160
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 8 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10043
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 8 NBR-55 N004	10.01.01.00009
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 8 PU-55 N004	10.01.01.00049
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 8 SI-CO-55 N004	10.01.01.00647
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 8 SI-55 N004	10.01.01.00029

