


Art.-Nr.: 10.01.01.03520



SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Alüminyum
Nominal boyut	2,00 mm
Uzunluk L1	20,00 mm
Diş G1	G1/8"-F
Montaj uzunluğu	16,00 mm



Tasarım verileri SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	20,00 mm
Uzunluk L2	2,00 mm
Uzunluk L	16,00 mm
Diş çap D2	4,0 mm
Diş çap D	6,00 mm
Nominal çap dn	2,00 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	9,0 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Uzunluk L3	2,00 mm

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 004
Ağırlık	5,20 g
Malzeme	Alüminyum



Art.-Nr.: 10.01.01.03520

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.03520**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.03520**

Typ		Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 10 HT1-60 N004	10.01.01.11161
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 10 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10066
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 10 NBR-55 N004	10.01.01.00010
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 10 PU-55 N004	10.01.01.00050
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 10 SI-CO-55 N004	10.01.01.00701
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 10 SI-55 N004	10.01.01.00030
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 5 FPM-65 N004	10.01.01.00067
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 5 HT1-60 N004	10.01.01.11158
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 5 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10064
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 5 NBR-55 N004	10.01.01.00007
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 5 SI-CO-55 N004	10.01.01.10051
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 5 SI-55 N004	10.01.01.00027
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 6 FPM-65 N004	10.01.01.00068
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 6 HT1-60 N004	10.01.01.11159
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 6 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10065
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 6 NBR-55 N004	10.01.01.00008
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 6 SI-CO-55 N004	10.01.01.00626
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 6 SI-55 N004	10.01.01.00028
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 8 FPM-65 N004	10.01.01.00069
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 8 HT1-60 N004	10.01.01.11160
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 8 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10043
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 8 NBR-55 N004	10.01.01.00009
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 8 PU-55 N004	10.01.01.00049
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 8 SI-CO-55 N004	10.01.01.00647
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 8 SI-55 N004	10.01.01.00029

