


Art.-Nr.: 10.01.01.01209



SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	250,00
Соединение	G1/2"-F

Вакуумная присоска SPU (уплотнительное кольцо + опорная пластина) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Уплотнительное кольцо типа DR-SPU – эластомерная деталь, поставляется различного диаметра
- Алюминиевая опорная пластина, поставляется с различной резьбой
- Опциональное дополнение продукции: сенсорный клапан, крутая уплотнительная кромка, вставка

Доступные запасные части: уплотнительное кольцо DR-SPU, сенсорный клапан TV



Конструктивные данные SPU 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L2	76,00 mm
Высота H1	65,50 mm
Высота H	25,00 mm
d2	203,0 mm
Внутренний диаметр d	34,00 mm
Резьба G1	G1/2"-F
Длина резьбы LG1	13,5 mm
Резьба G2	G1/2"-M
Длина резьбы LG2	39,0 mm
Длина резьбы LG3	12,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.01209



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	12,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	2.200,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	2.650,00 N
Вес	1.400,0 g
Объем	371,000 cm ³
размер	250,00
Всасывающая сила d2	1.940,00 N
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SPU

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.01209



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.01209

Тип	Количество предметов
Чехол присоски SU 280	10.01.01.12485



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.01209

Тип	Количество предметов
Сенсорный клапан TV G1/2-AG 13	10.05.10.00038



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.01209

Тип	Количество предметов
Уплотнительное кольцо для вакуумной плиты SPU DR-SPU 250 NBR-55	10.01.01.01094

