



Art.-Nr.: 10.01.01.03528



SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material	Aluminio
Longitud L1	17,00 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de montaje	5,00 mm



Datos de diseño SA-NIP N004 G1/8-AG DN200

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	17,00 mm
Longitud L2	2,00 mm
Longitud L	5,00 mm
Diámetro exterior D2	4,0 mm
Diámetro exterior D	6,00 mm
Diámetro nominal dn	2,00 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Longitud L3	2,00 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 004
Peso	4,0 g
Material	Aluminio



Art.-Nr.: 10.01.01.03528

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.03528

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.03528**

Typ		n
Ventosa plana (redonda)	PFG 10 FPM-65 N004	10.01.01.00070
Ventosa plana (redonda)	PFG 10 HT1-60 N004	10.01.01.11161
Ventosa plana (redonda)	PFG 10 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10066
Ventosa plana (redonda)	PFG 10 NBR-55 N004	10.01.01.00010
Ventosa plana (redonda)	PFG 10 PU-55 N004	10.01.01.00050
Ventosa plana (redonda)	PFG 10 SI-CO-55 N004	10.01.01.00701
Ventosa plana (redonda)	PFG 10 SI-55 N004	10.01.01.00030
Ventosa plana (redonda)	PFG 5 FPM-65 N004	10.01.01.00067
Ventosa plana (redonda)	PFG 5 HT1-60 N004	10.01.01.11158
Ventosa plana (redonda)	PFG 5 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10064
Ventosa plana (redonda)	PFG 5 NBR-55 N004	10.01.01.00007
Ventosa plana (redonda)	PFG 5 SI-CO-55 N004	10.01.01.10051
Ventosa plana (redonda)	PFG 5 SI-55 N004	10.01.01.00027
Ventosa plana (redonda)	PFG 6 FPM-65 N004	10.01.01.00068
Ventosa plana (redonda)	PFG 6 HT1-60 N004	10.01.01.11159
Ventosa plana (redonda)	PFG 6 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10065
Ventosa plana (redonda)	PFG 6 NBR-55 N004	10.01.01.00008
Ventosa plana (redonda)	PFG 6 SI-CO-55 N004	10.01.01.00626
Ventosa plana (redonda)	PFG 6 SI-55 N004	10.01.01.00028
Ventosa plana (redonda)	PFG 8 FPM-65 N004	10.01.01.00069
Ventosa plana (redonda)	PFG 8 HT1-60 N004	10.01.01.11160
Ventosa plana (redonda)	PFG 8 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10043
Ventosa plana (redonda)	PFG 8 NBR-55 N004	10.01.01.00009
Ventosa plana (redonda)	PFG 8 PU-55 N004	10.01.01.00049
Ventosa plana (redonda)	PFG 8 SI-CO-55 N004	10.01.01.00647
Ventosa plana (redonda)	PFG 8 SI-55 N004	10.01.01.00029


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.03528