



Art.-Nr.: 10.01.01.03531



SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 007
Material	Aluminio
Longitud L1	21,00 mm
Longitud L	5,00 mm
Diámetro nominal dn	2,40 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Ancho a través de los pisos SW2	4,0 mm
Longitud de montaje	5,00 mm



Datos de diseño SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	21,00 mm
Longitud L2	7,00 mm
Longitud L	5,00 mm
Diámetro exterior D2	6,5 mm
Diámetro exterior D	10,00 mm
Diámetro nominal dn	2,40 mm
Rosca G1	G1/8"-MA
Longitud de rosca LG1	7,5 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	4,0 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 007
Peso	3,7 g
Material	Aluminio



Art.-Nr.: 10.01.01.03531

**Documentación adicional**Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.03531**Pedir accesorios de datos 10.01.01.03531**

Typ		n
Ventosa plana (redonda)	PFG 25 FPM-65 N007	10.01.01.00073
Ventosa plana (redonda)	PFG 25 HT1-60 N007	10.01.01.11164
Ventosa plana (redonda)	PFG 25 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10338
Ventosa plana (redonda)	PFG 25 NBR-55 N007	10.01.01.00013
Ventosa plana (redonda)	PFG 25 PU-55 N007	10.01.01.00053
Ventosa plana (redonda)	PFG 25 SI-55 N007	10.01.01.00033
Ventosa plana (redonda)	PFG 30 FPM-65 N007	10.01.01.00074
Ventosa plana (redonda)	PFG 30 HT1-60 N007	10.01.01.11165
Ventosa plana (redonda)	PFG 30 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10339
Ventosa plana (redonda)	PFG 30 NBR-55 N007	10.01.01.00014
Ventosa plana (redonda)	PFG 30 PU-55 N007	10.01.01.00054
Ventosa plana (redonda)	PFG 30 SI-55 N007	10.01.01.00034
Ventosa plana (redonda)	PFG 35 FPM-65 N007	10.01.01.00075
Ventosa plana (redonda)	PFG 35 HT1-60 N007	10.01.01.11166
Ventosa plana (redonda)	PFG 35 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10340
Ventosa plana (redonda)	PFG 35 NBR-55 N007	10.01.01.00015
Ventosa plana (redonda)	PFG 35 PU-55 N007	10.01.01.00055
Ventosa plana (redonda)	PFG 35 SI-55 N007	10.01.01.00035
Ventosa plana (redonda)	PFG 40 FPM-65 N007	10.01.01.00076
Ventosa plana (redonda)	PFG 40 HT1-60 N007	10.01.01.11167
Ventosa plana (redonda)	PFG 40 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10341
Ventosa plana (redonda)	PFG 40 NBR-55 N007	10.01.01.00016
Ventosa plana (redonda)	PFG 40 PU-55 N007	10.01.01.00056
Ventosa plana (redonda)	PFG 40 SI-55 N007	10.01.01.00036

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.03531