

SA-NIP N004 G1/8-IG DN200


Art.-Nr.: 10.01.01.03520



SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Технические данные

Attribute	Value
Материал	алюминий
Длина L1	20.00 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина посадки	16.00 mm



Конструктивные данные SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	20.00 mm
Длина L2	2.00 mm
Длина L	16.00 mm
Наружный диаметр D2	4.0 mm
Наружный диаметр D	6.00 mm
Номинальный диаметр dn	2.00 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	9.0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14.0 mm
Длина L3	2.00 mm



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 004
Вес	5.2 g
Материал	алюминий



Art.-Nr.: 10.01.01.03520



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.03520



Заказать аксессуары для данных 10.01.01.03520

Тип		Artikelnummer
Плоская присоска (круглая)	PFG 10 FPM-65 N004	10.01.01.00070
Плоская присоска (круглая)	PFG 10 HT1-60 N004	10.01.01.11161
Плоская присоска (круглая)	PFG 10 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10066
Плоская присоска (круглая)	PFG 10 NBR-55 N004	10.01.01.00010
Плоская присоска (круглая)	PFG 10 PU-55 N004	10.01.01.00050
Плоская присоска (круглая)	PFG 10 SI-CO-55 N004	10.01.01.00701
Плоская присоска (круглая)	PFG 10 SI-55 N004	10.01.01.00030
Плоская присоска (круглая)	PFG 5 FPM-65 N004	10.01.01.00067
Плоская присоска (круглая)	PFG 5 HT1-60 N004	10.01.01.11158
Плоская присоска (круглая)	PFG 5 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10064
Плоская присоска (круглая)	PFG 5 NBR-55 N004	10.01.01.00007
Плоская присоска (круглая)	PFG 5 SI-CO-55 N004	10.01.01.10051
Плоская присоска (круглая)	PFG 5 SI-55 N004	10.01.01.00027
Плоская присоска (круглая)	PFG 6 FPM-65 N004	10.01.01.00068
Плоская присоска (круглая)	PFG 6 HT1-60 N004	10.01.01.11159
Плоская присоска (круглая)	PFG 6 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10065
Плоская присоска (круглая)	PFG 6 NBR-55 N004	10.01.01.00008
Плоская присоска (круглая)	PFG 6 SI-CO-55 N004	10.01.01.00626
Плоская присоска (круглая)	PFG 6 SI-55 N004	10.01.01.00028
Плоская присоска (круглая)	PFG 8 FPM-65 N004	10.01.01.00069
Плоская присоска (круглая)	PFG 8 HT1-60 N004	10.01.01.11160
Плоская присоска (круглая)	PFG 8 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10043
Плоская присоска (круглая)	PFG 8 NBR-55 N004	10.01.01.00009
Плоская присоска (круглая)	PFG 8 PU-55 N004	10.01.01.00049
Плоская присоска (круглая)	PFG 8 SI-CO-55 N004	10.01.01.00647
Плоская присоска (круглая)	PFG 8 SI-55 N004	10.01.01.00029

