


Art.-Nr.: 10.01.01.03520



SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Aluminium
Longueur L1	20,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur d'adaptation	16,00 mm



Données de construction SA-NIP N004 G1/8-IG DN200

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	20,00 mm
Longueur L2	2,00 mm
Longueur L	16,00 mm
Diamètre extérieur D2	4,0 mm
Diamètre extérieur D	6,00 mm
Diamètre nominal dn	2,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	9,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Longueur L3	2,00 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 004
Poids propre	5,2 g
Matière	Aluminium



Art.-Nr.: 10.01.01.03520

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.03520

**Données de commande des accessoires 10.01.01.03520**

Typ		num
Ventouse plate (ronde)	PFG 10 FPM-65 N004	10.01.01.00070
Ventouse plate (ronde)	PFG 10 HT1-60 N004	10.01.01.11161
Ventouse plate (ronde)	PFG 10 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10066
Ventouse plate (ronde)	PFG 10 NBR-55 N004	10.01.01.00010
Ventouse plate (ronde)	PFG 10 PU-55 N004	10.01.01.00050
Ventouse plate (ronde)	PFG 10 SI-CO-55 N004	10.01.01.00701
Ventouse plate (ronde)	PFG 10 SI-55 N004	10.01.01.00030
Ventouse plate (ronde)	PFG 5 FPM-65 N004	10.01.01.00067
Ventouse plate (ronde)	PFG 5 HT1-60 N004	10.01.01.11158
Ventouse plate (ronde)	PFG 5 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10064
Ventouse plate (ronde)	PFG 5 NBR-55 N004	10.01.01.00007
Ventouse plate (ronde)	PFG 5 SI-CO-55 N004	10.01.01.10051
Ventouse plate (ronde)	PFG 5 SI-55 N004	10.01.01.00027
Ventouse plate (ronde)	PFG 6 FPM-65 N004	10.01.01.00068
Ventouse plate (ronde)	PFG 6 HT1-60 N004	10.01.01.11159
Ventouse plate (ronde)	PFG 6 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10065
Ventouse plate (ronde)	PFG 6 NBR-55 N004	10.01.01.00008
Ventouse plate (ronde)	PFG 6 SI-CO-55 N004	10.01.01.00626
Ventouse plate (ronde)	PFG 6 SI-55 N004	10.01.01.00028
Ventouse plate (ronde)	PFG 8 FPM-65 N004	10.01.01.00069
Ventouse plate (ronde)	PFG 8 HT1-60 N004	10.01.01.11160
Ventouse plate (ronde)	PFG 8 NBR-CO-55 N004	10.01.01.10043
Ventouse plate (ronde)	PFG 8 NBR-55 N004	10.01.01.00009
Ventouse plate (ronde)	PFG 8 PU-55 N004	10.01.01.00049
Ventouse plate (ronde)	PFG 8 SI-CO-55 N004	10.01.01.00647
Ventouse plate (ronde)	PFG 8 SI-55 N004	10.01.01.00029

