



Art.-Nr.: 10.01.01.03523

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 007
Malzeme	Alüminyum
Uzunluk L1	24,50 mm
Uzunluk L	16,00 mm
Nominal çap dn	3,50 mm
Diş G1	G1/8"-F
Anahtar boyutu SW2	4,0 mm
Montaj uzunluğu	16,00 mm

SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	24,50 mm
Uzunluk L2	7,00 mm
Uzunluk L	16,00 mm
Diş çap D2	6,5 mm
Diş çap D	10,00 mm
Nominal çap dn	3,50 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	9,0 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Anahtar boyutu SW2	4,0 mm
Uzunluk L3	1,50 mm

Tasarım verileri SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 007
Ağırlık	5,80 g
Malzeme	Alüminyum

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.03523

Art.-Nr.: 10.01.01.03523

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.03523**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.03523**

Typ		Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 25 FPM-65 N007	10.01.01.00073
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 25 HT1-60 N007	10.01.01.11164
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 25 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10338
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 25 NBR-55 N007	10.01.01.00013
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 25 PU-55 N007	10.01.01.00053
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 25 SI-55 N007	10.01.01.00033
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 30 FPM-65 N007	10.01.01.00074
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 30 HT1-60 N007	10.01.01.11165
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 30 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10339
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 30 NBR-55 N007	10.01.01.00014
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 30 PU-55 N007	10.01.01.00054
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 30 SI-55 N007	10.01.01.00034
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 35 FPM-65 N007	10.01.01.00075
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 35 HT1-60 N007	10.01.01.11166
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 35 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10340
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 35 NBR-55 N007	10.01.01.00015
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 35 SI-55 N007	10.01.01.00035
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 40 FPM-65 N007	10.01.01.00076
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 40 HT1-60 N007	10.01.01.11167
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 40 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10341
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 40 NBR-55 N007	10.01.01.00016
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 40 PU-55 N007	10.01.01.00056
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 40 SI-55 N007	10.01.01.00036

