





SA-NIP N009 G1/4-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Alüminyum
Uzunluk L1	25,00 mm
Diş G1	G1/4"-M



Tasarım verileri SA-NIP N009 G1/4-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	25,00 mm
Uzunluk L	5,00 mm
Nominal çap dn	5,50 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	10,0 mm
Diş G2	M10x1.25-M
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm



Teknik veriler

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 009
Ağırlık	9,20 g
Malzeme	Alüminyum



Vantuz bağlantı nipeli (inst)

SA-NIP N009 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.10097



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.10097



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.10097

Typ		Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 60 FPM-65 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00078
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.11169
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 60 NBR-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00018
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 60 PU-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00058
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 60 SI-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00038
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00079
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 80 HT1-60 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.11170
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00019
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 80 PU-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00059
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00039
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 95 FPM-65 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00080
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00020
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 95 PU-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00060
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10097