Соединительный ниппель для вакуумной присоски

SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

Art.-Nr.: 10.01.01.03523

SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 007
Материал	алюминий
Длина L1	24.50 mm
Длина L	16.00 mm
Номинальный диаметр dn	3.50 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Schlüsselweite SW2	4.0 mm
Длина посадки	16.00 mm



Конструктивные данные SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	24.50 mm
Длина L2	7.00 mm
Длина L	16.00 mm
Наружный диаметр D2	6.5 mm
Наружный диаметр D	10.00 mm
Номинальный диаметр dn	3.50 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	9.0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14.0 mm
Schlüsselweite SW2	4.0 mm

Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 007
Вес	5.8 g
Материал	алюминий

Свяжитесь с Шмальцем: ООО Шмальц • стр. 1 город Одинцово, рабочий поселок Новоивановское • Можайское шоссе, вл. 165, стр. 1 • 143026, Москва область

Соединительный ниппель для вакуумной присоски

SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

Art.-Nr.: 10.01.01.03523

Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: **www.schmalz.com/10.01.01.03523**

Заказать аксессуары для данных **10.01.01.03523**

Typ		Artikelnummer
Плоская присоска (круглая)	PFG 25 FPM-65 N007	10.01.01.00073
Плоская присоска (круглая)	PFG 25 HT1-60 N007	10.01.01.11164
Плоская присоска (круглая)	PFG 25 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10338
Плоская присоска (круглая)	PFG 25 NBR-55 N007	10.01.01.00013
Плоская присоска (круглая)	PFG 25 PU-55 N007	10.01.01.00053
Плоская присоска (круглая)	PFG 25 SI-55 N007	10.01.01.00033
Плоская присоска (круглая)	PFG 30 FPM-65 N007	10.01.01.00074
Плоская присоска (круглая)	PFG 30 HT1-60 N007	10.01.01.11165
Плоская присоска (круглая)	PFG 30 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10339
Плоская присоска (круглая)	PFG 30 NBR-55 N007	10.01.01.00014
Плоская присоска (круглая)	PFG 30 PU-55 N007	10.01.01.00054
Плоская присоска (круглая)	PFG 30 SI-55 N007	10.01.01.00034
Плоская присоска (круглая)	PFG 35 FPM-65 N007	10.01.01.00075
Плоская присоска (круглая)	PFG 35 HT1-60 N007	10.01.01.11166
Плоская присоска (круглая)	PFG 35 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10340
Плоская присоска (круглая)	PFG 35 NBR-55 N007	10.01.01.00015
Плоская присоска (круглая)	PFG 35 PU-55 N007	10.01.01.00055
Плоская присоска (круглая)	PFG 35 SI-55 N007	10.01.01.00035
Плоская присоска (круглая)	PFG 40 FPM-65 N007	10.01.01.00076
Плоская присоска (круглая)	PFG 40 HT1-60 N007	10.01.01.11167
Плоская присоска (круглая)	PFG 40 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10341
Плоская присоска (круглая)	PFG 40 NBR-55 N007	10.01.01.00016
Плоская присоска (круглая)	PFG 40 PU-55 N007	10.01.01.00056
Плоская присоска (круглая)	PFG 40 SI-55 N007	10.01.01.00036

Свяжитесь с Шмальцем: ООО Шмальц • стр. 1 город Одинцово, рабочий поселок Новоивановское • Можайское шоссе, вл. 165, стр. 1 • 143026, Москва область