


Art.-Nr.: 10.01.01.03531



SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 007
Materiale	Alluminio
Lunghezza L1	21,00 mm
Lunghezza L	5,00 mm
Diametro nominale dn	2,40 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Larghezza tra gli appartamenti SW2	4,0 mm
Lunghezza di montaggio	5,00 mm



Dati di costruzione SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	21,00 mm
Lunghezza L2	7,00 mm
Lunghezza L	5,00 mm
Diametro esterno D2	6,5 mm
Diametro esterno D	10,00 mm
Diametro nominale dn	2,40 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	4,0 mm



Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippoli	N 007
Peso	3,7 g
Materiale	Alluminio



Art.-Nr.: 10.01.01.03531

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.03531**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.03531**

Typ		codice articolo
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 25 FPM-65 N007	10.01.01.00073
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 25 HT1-60 N007	10.01.01.11164
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 25 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10338
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 25 NBR-55 N007	10.01.01.00013
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 25 PU-55 N007	10.01.01.00053
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 25 SI-55 N007	10.01.01.00033
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 30 FPM-65 N007	10.01.01.00074
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 30 HT1-60 N007	10.01.01.11165
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 30 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10339
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 30 NBR-55 N007	10.01.01.00014
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 30 PU-55 N007	10.01.01.00054
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 30 SI-55 N007	10.01.01.00034
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 35 FPM-65 N007	10.01.01.00075
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 35 HT1-60 N007	10.01.01.11166
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 35 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10340
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 35 NBR-55 N007	10.01.01.00015
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 35 PU-55 N007	10.01.01.00055
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 35 SI-55 N007	10.01.01.00035
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 40 FPM-65 N007	10.01.01.00076
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 40 HT1-60 N007	10.01.01.11167
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 40 NBR-CO-55 N007	10.01.01.10341
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 40 NBR-55 N007	10.01.01.00016
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 40 PU-55 N007	10.01.01.00056
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 40 SI-55 N007	10.01.01.00036

