Nipplo di collegamento ventosa

# SA-NIP N009 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.10096



SA-NIP N009 G1/4-IG

## Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Alluminio |
| Lunghezza L1 | 33,00 mm |
| Filettatura G1 | G1/4"-IG |




Dati di costruzione SA-NIP N009 G1/4-IG

## Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Lunghezza L1 | 33,00 mm |
| Lunghezza L | 23,00 mm |
| Diametro nominale dn | 5,50 mm |
| Filettatura G1 | G1/4"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 12,0 mm |
| Filettatura G2 | M10x1.25-AG |
| Misura della chiave SW1 | 17,0 mm |

## Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Famiglia di nippli | N 009 |
| Peso | 12,0 g |
| Materiale | Alluminio |



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Nipplo di collegamento ventosa

# SA-NIP N009 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.10096

## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.01.10096**

## Ordinare gli accessori dati 10.01.01.10096

| Typ | | codice articolo |
|---|---|---|
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 60 FPM-65 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00078 |
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.11169 |
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 60 NBR-55 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00018 |
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 60 PU-55 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00058 |
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 60 SI-55 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00038 |
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00079 |
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 80 HT1-60 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.11170 |
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00019 |
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 80 PU-55 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00059 |
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00039 |
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 95 FPM-65 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00080 |
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00020 |
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 95 PU-55 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00060 |
| Aspiratore piatto (tondo) | PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00040 |



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it