Соединительный ниппель присоски (уст.)

SA-NIP N009 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.10097

SA-NIP N009 G1/4-AG

Технические данные

Attribute	Value
Материал	алюминий
Длина L1	25.00 mm
Резьба G1	G1/4"-M



Конструктивные данные SA-NIP N009 G1/4-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	25.00 mm
Длина L	5.00 mm
Номинальный диаметр dn	5.50 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	10.0 mm
Резьба G2	M10x1.25-M
Размер гаечного ключа SW1	17.0 mm

Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 009
Вес	9.2 g
Материал	алюминий

Свяжитесь с Шмальцем: ООО Шмальц • стр. 1 город Одинцово, рабочий поселок Новоивановское • Можайское шоссе, вл. 165, стр. 1 • 143026, Москва область

Соединительный ниппель присоски (уст.)

SA-NIP N009 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.10097

Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: **www.schmalz.com/10.01.01.10097**

Заказать аксессуары для данных **10.01.01.10097**

Typ		Artikelnummer
Плоская присоска (круглая)	PFG 60 FPM-65 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00078
Плоская присоска (круглая)	PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.11169
Плоская присоска (круглая)	PFG 60 NBR-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00018
Плоская присоска (круглая)	PFG 60 PU-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00058
Плоская присоска (круглая)	PFG 60 SI-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00038
Плоская присоска (круглая)	PFG 80 FPM-65 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00079
Плоская присоска (круглая)	PFG 80 HT1-60 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.11170
Плоская присоска (круглая)	PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00019
Плоская присоска (круглая)	PFG 80 PU-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00059
Плоская присоска (круглая)	PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00039
Плоская присоска (круглая)	PFG 95 FPM-65 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00080
Плоская присоска (круглая)	PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00020
Плоская присоска (круглая)	PFG 95 PU-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00060
Плоская присоска (круглая)	PFG 95 SI-55 N009 M10x1.25-IG	10.01.01.00040

Свяжитесь с Шмальцем: ООО Шмальц • стр. 1 город Одинцово, рабочий поселок Новоивановское • Можайское шоссе, вл. 165, стр. 1 • 143026, Москва область