


Art.-Nr.: 10.01.01.10552



SPU 210 NBR-55 G1/2-IG B


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	210,00
Соединение	G1/2"-F

Вакуумная присоска SPU (уплотнительное кольцо + опорная пластина) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Уплотнительное кольцо типа DR-SPU – эластомерная деталь, поставляется различного диаметра
- Алюминиевая опорная пластина, поставляется с различной резьбой
- Опциональное дополнение продукции: сенсорный клапан, крутая уплотнительная кромка, вставка

Доступные запасные части: уплотнительное кольцо DR-SPU, сенсорный клапан TV



Конструктивные данные SPU 210 NBR-55 G1/2-IG B

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L2	36,50 mm
Высота H1	29,50 mm
Высота H	29,00 mm
d2	159,0 mm
Внутренний диаметр d	34,00 mm
Резьба G1	G1/2"-F
Длина резьбы LG1	13,5 mm
Резьба G2	G1/4"-F
Длина резьбы LG2	15,0 mm
Размер отверстия d3	138,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.10552



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	12,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	750,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	1.870,00 N
Вес	860,0 g
Объем	321,000 cm ³
размер	210,00
Всасывающая сила d2	1.190,00 N
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SPU

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.10552



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.10552

Тип	Количество предметов
Чехол присоски SU 210	10.01.01.12439



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.10552

Тип	Количество предметов
Уплотнительное кольцо для вакуумной плиты SPU	DR-SPU 210 NBR-55 B 10.01.01.10502

