

Düz vantuz (yuvarlak)

## SGP 24 SI-50 N016




Art.-Nr.: 10.01.01.10577



SGP 24 SI-50 N016

### Teknik veriler

| Attribute                  | Value        |
|----------------------------|--------------|
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI   |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50,0 Shore A |
| Boyut                      | 24,00        |



### Tasarım verileri

| Attribute    | Value    |
|--------------|----------|
| Yükseklik H2 | 7,30 mm  |
| Yükseklik H  | 10,80 mm |
| Kafa çapı Dk | 10,5 mm  |
| İç çap d     | 4,50 mm  |
| Yay stroku Z | 1,7 mm   |
| Çap Ds       | 24,0 mm  |
| Çap Dmax(S)  | 25,5 mm  |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SGP 24 SI-50 N016



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10577](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10577)

Düz vantuz (yuvarlak)

## SGP 24 SI-50 N016



Art.-Nr.: 10.01.01.10577



### Teknik veriler

| Attribute                  | Value                 |
|----------------------------|-----------------------|
| Meme ucu ailesi            | N 016                 |
| Vantuz malzemesi           | Silikon SI            |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50,0 Shore A          |
| Emme kuvveti (-600mbar)    | 11,00 N               |
| Ağırlık                    | 1,10 g                |
| Cilt                       | 0,851 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                      | 24,00                 |
| Körük Sayısı               | 0,0                   |
| Ürün ailesi                | SGP                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.10577](http://www.schmalz.com/10.01.01.10577)



### Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.10577

| Typ                   | Ürün numarası             |
|-----------------------|---------------------------|
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N016 G1/8-AG DN350 |
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N016 G1/8-IG DN350 |
| Vantuz bağlantı nipel | SA-NIP N016 M5-AG DN250   |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10577](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10577)