

Art.-Nr.: 10.01.01.10588



SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B


Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
размер	360,00
Соединение	G1/2"-F

Вакуумная присоска SPU (уплотнительное кольцо + опорная пластина) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Уплотнительное кольцо типа DR-SPU – эластомерная деталь, поставляется различного диаметра
- Алюминиевая опорная пластина, поставляется с различной резьбой
- Опциональное дополнение продукции: сенсорный клапан, крутая уплотнительная кромка, вставка

Доступные запасные части: уплотнительное кольцо DR-SPU, сенсорный клапан TV



Конструктивные данные SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L2	86,00 mm
Высота H1	35,50 mm
Высота H	35,00 mm
d2	309,0 mm
Резьба G1	G1/2"-F
Длина резьбы LG1	17,0 mm
Резьба G2	G1/2"-F
Длина резьбы LG2	17,0 mm
Размер отверстия d3	275,0 mm
Ход пружины Z	12,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.10588



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	12,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	3.000,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	5.500,00 N
Вес	3.660,0 g
Объем	1.289,000 cm ³
размер	360,00
Всасывающая сила d2	4.730,00 N
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SPU

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.10588



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.10588

Тип	Количество предметов
Чехол присоски SU 360	10.01.01.12842



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.10588

Тип	Количество предметов
Уплотнительное кольцо для вакуумной плиты SPU	DR-SPU 360 NBR-55 B 10.01.01.10584

