

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	25,00
Vakum bağlantısı	G1/8"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Malzeme özelliği	iz bırakmayan

PFYN 25 HT1-60 G1/8-AG

Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- PFG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	19,00 mm
Nominal çap dn	2,40 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	3,0 mm
Çap Ds	25,0 mm
Çap Dmax(S)	27,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri PFYN 25 HT1-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11137

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	25,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	26,50 N
Ağırlık	7,20 g
Cilt	1,300 cm ³
Boyut	25,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	PFYN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11137

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.11137**

Typ	Ürün numarası
Vantuz kapağı	SU 25
	10.01.01.13584

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.11137**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N007 G1/8-AG DN240
	10.01.01.03531

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.11137**

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 25 HT1-60 N007
	10.01.01.11164

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11137