

Düz vantuz (yuvarlak)

SAF 60 NBR-45 G3/8-IG




Art.-Nr.: 10.01.01.11403



SAF 60 NBR-45 G3/8-IG

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAF, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri SAF 60 NBR-45 G3/8-IG

Teknik veriler

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45,0 Shore A |
| Boyut | 60,00 |
| Bağlantı | G3/8-IG |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |

Tasarım verileri

| | |
|--------------------|----------|
| Yükseklik H | 31,00 mm |
| Nominal çap dn | 6,00 mm |
| Diş G1 | G3/8"-F |
| Diş uzunluğu LG1 | 15,0 mm |
| Anahtar boyutu SW1 | 22,0 mm |
| Yay stroku Z | 6,0 mm |
| Çap Ds | 60,6 mm |
| Çap Dmax(S) | 67,0 mm |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11403

1

Düz vantuz (yuvarlak)

SAF 60 NBR-45 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11403



Teknik veriler

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliđi [Shore A] | 45,0 Shore A |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6,0 mm |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75,0 mm |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 150,00 N |
| Ağırlık | 37,30 g |
| Yanal kuvvet | 105,0 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 85,0 N |
| Cilt | 16,700 cm ³ |
| Boyut | 60,00 |
| Körük Sayısı | 0,0 |
| Ürün ailesi | SAF |

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.11403

| Typ | Ürün numarası |
|-----------------------|----------------|
| Vantuz kapađı SU 60 | 10.01.01.13585 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11403