

Art.-Nr.: 10.01.01.11689




SHFN 70 NK-45 G1/4-AG

Присоска SHFN (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Присоска типа SHF – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой
- Опциональное дополнение продукции: уплотнительное кольцо и сенсорный клапан

Доступные запасные части: присоска SHF, соединительный ниппель SA-NIP и RED-NIP, уплотнительное кольцо, сенсорный клапан

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр (сетка, круглая)



Конструктивные данные SHFN 70 NK-45 G1/4-AG

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
размер	70,00
Соединение	G1/4-AG
Материал ниппеля	алюминий

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	26,20 mm
Номинальный диаметр dn	4,40 mm
d2	48,0 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	11,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	4,0 mm
Диаметр Ds	70,0 mm
Диаметр Dmax(S)	74,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.11689



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	6,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	95,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	200,00 N
Вес	31,5 g
Поперечная сила	145,0 N
Объем	16,000 cm ³
размер	70,00
Всасывающая сила d2	100,00 N
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SHFN

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11689



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.11689

Тип	Количество предметов
Сетчатый фильтр, круглые	10.07.01.00211



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.11689

Тип	Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	10.01.01.11772
Плоская присоска (круглая)	10.01.01.11682

