




SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

Vantuz SHFN (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir.
Montaj şunlardan oluşur:

- SHF tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
- İsteğe bağlı ürün ilavesi: sızdırmazlık halkası ve dokunmatik valf

Mevcut yedek parçalar: vantuz SHF, bağlantı nipeli SA-NIP ve RED-NIP, sızdırmazlık halkası, dokunmatik valf
Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)


Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45.0 Shore A
Boyut	70.00
Bağlantı	G1/4-AG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	32.20 mm
Nominal çap dn	4.40 mm
d2	36.0 mm
Diş G1	G1/4"-M
Diş uzunluğu LG1	11.0 mm
Anahtar boyutu SW1	17.0 mm
Yay stroku Z	4.0 mm
Çap Ds	70.0 mm
Çap Dmax(S)	74.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



Tasarım verileri SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

Art.-Nr.: 10.01.01.11698

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	95.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	200.00 N
Ağırlık	31.5 g
Yanal kuvvet	145.0 N
Cilt	12.800 cm ³
Boyut	70.00
Emme kuvveti d2	100.00 N
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SHFN

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11698

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.01.11698**

Typ	Ürün numarası
Elek, yuvarlak	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07
	10.07.01.00211

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.11698**

Typ	Ürün numarası
Temas Valfi	TVN G1/4-AG 8.4 N041
Düz vantuz (yuvarlak)	SHF 70 NK-45 N041 MOS
	10.05.10.00058
	10.01.01.11686

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11698